

PRODUKTDATENBLATT

JUDO JZA 25

Zentrifugalabscheider



Einsatzzweck

Zur Abscheidung von Feststoffpartikeln aus eisen- und manganfreiem Trink- und Brauchwasser mit einer Leitfähigkeit < 1.000 µS/cm. Bei Zentrifugalabscheidern wird der Dichteunterschied zwischen den abzutrennenden Stoffen und dem zu reinigenden Wasser genutzt. Sie dienen daher idealerweise als Vorbehandlung vor Rückspül-Schutzfiltern zur Verlängerung der Standzeit und Rückspülintervalle.

Lieferumfang

Zentrifugalabscheider als kompakte, geschlossene Funktionseinheit mit seitlichem Einlass und oberliegender Austrittsöffnung. Werkstoff: Stahl St. 37 (lackiert), PN 10.

Produktvorteile

- **Effiziente Abtrennung von Feststoffpartikeln**
durch den Dichteunterschied zwischen den abzutrennenden Stoffen und dem zu reinigenden Wasser
- **Ideal als Vorbehandlung vor Rückspül-Schutzfiltern**
zur Verlängerung der Standzeit und der Rückspülintervalle
- **Wartungsarm**
keine beweglichen Verschleißteile
- **Kostensparend**
keine Siebe oder sonstiges Filtermaterial
- **Praktisch**
ohne Unterbrechung der Wasserversorgung bei der Rückspülung
- **Hochwirksam**
durch periodisches Abschlämmen der abgetrennten Stoffe
- **Unkompliziert**
optional mit automatischer Abschlämmeinheit
- **Einfache Einbindung in bestehende Leitungen**

Zubehör

JUDO JAE 20

Membranventil mit 3/2-Wege Elektromagnetventil als Vorsteuerventil und angebaute digitaler Zeitsteuerung mit LED-Display; Spannungsversorgung (230 V/50 Hz) über Anschlusskabel (ca. 1,5 m) mit Stecker.
Bestellnummer 8360457

JUDO JAE-M 20

2-Wege Kugelhahn, Messing verchromt mit vollem Durchgang und Handhebel.
Bestellnummer 8361010

JUDO JSLK Silent

Bestehend aus: Ölfreiem, laufruhigem Kolben-Kompressor mit gummiertem Tragegriff zur automatischen Versorgung pneumatischer Ventile in Filteranlagen mit ölfreier Steuerluft, Füllleistung bei 6 bar ca. 54 l/min, Druckminderer für die stufenlose Einstellung des Arbeitsdrucks, federbelastetem Sicherheitsventil, Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck, Schnellkupplungsanschluss, manueller Kondensatableitung, vibrationsdämpfenden Gummifüßen, Spannungsversorgung 230 V/50 Hz über Anschlusskabel ca. 1,5 m.
Bestellnummer 8361016

| | |
|--------|--------|
| Modell | JZA 25 |
|--------|--------|

Leistungsdaten

| | |
|-----------------------------|----------|
| Funktionsbereich von | 4 m³/h |
| Funktionsbereich bis | 8 m³/h |
| Empfohlener Durchfluss min. | 5,6 m³/h |
| Druckverlust min. | 0,3 bar |
| Druckverlust max. | 0,9 bar |

Anschlussdaten

| | |
|------------------------|-----------------|
| Rohranschluss | 1" Außengewinde |
| Anschluss Abschlämmung | ¾" Außengewinde |

Umgebungsdaten

| | |
|--------------------------|--------|
| Betriebsdruck max. | 10 bar |
| Wassertemperatur max. | 30 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 30 °C |

Maße und Gewichte

| | |
|--------------------|------|
| Partikelgröße max. | 6 mm |
|--------------------|------|

Sonstige Angaben

| | |
|------------|---|
| EAN-NUMMER |  |
|------------|---|

| | |
|---------------|---------|
| Bestellnummer | 8360447 |
|---------------|---------|

WunschWasser in Perfektion. Seit 1936.



JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380
D-71351 Winnenden
Tel. 07195 692 - 0
Fax 07195 692 - 110
E-Mail: info@judo.eu
www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Sandhofer-Straße 15
A-2000 Stockerau
Tel. 02266 64078
Fax 02266 64079
E-Mail: info@judo-online.at
www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung AG
Industriestrasse 15 · CH-4410 Liestal
Tel. 061 9064050
Fax 061 9064059
E-Mail: info@judo-online.ch
www.judo-online.ch